

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 Montageprofil

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Functies

Bestelnr.	TS 8800.130
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	590 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een hoogte van 700 mm en een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieurofbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden PC	In kasten met een breedte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden IW	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau

Funcities

Inbouwmogelijkheden TS	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden TP	In TP-lessenaar-onderdelen, in behuizingen met een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE TP PC IW AX Breedte/diepte: 600 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	5,86 kg
Brutogewicht	6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D: 600 mm, L: 590 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------