

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540 Kabelgoot

Staat: 24-1-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Voor montage aan het verticale kastprofiel, aan de koppelpositie van twee gekoppelde behuizingsprofielen.



Funcities

Bestelnr.	TS 8800.540
Uitvoering	Breedte 100 mm, voor montage aan twee gekoppelde kastprofielen bij de koppelplaats.
Voordelen	De bevestigingspunten van het kabelkanaal zijn afgestemd op de TS-systeemboring. Hierdoor komt het tijdrovende boren, zoals bij DIN-kabelgoten noodzakelijk is, te vervallen. De uitdrukpoorten van de profielen zijn uitgelijnd voor de combinatie met de kabelkanalen voor montageplaten. Een extra uitbreekpunt ter hoogte van de montageplaat maakt een directe invoer in de kabelgoot mogelijk
Materiaal	hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Kleur	Overeenkomstig RAL 7030
Levering	Kabelgoot met deksel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Opmerking	Kan t.b.v. andere behuizingafmetingen worden ingekort.

Funcities

Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 80 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE PC IW Hoogte: ≤ 1.800 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	60 °C
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	8.192
Brutogewicht	8.623
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---