

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Kabelgoot

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Voor montage aan het verticale kastprofiel, aan de koppelpositie van twee gekoppelde behuizingsprofielen.



Funcities

Bestelnr.	TS 8800.570
Uitvoering	Breedte 50 mm, voor montage aan een verticaal kastprofiel bij de zijwanden.
Voordelen	<p>De bevestigingspunten van het kabelkanaal zijn afgestemd op de TS-systeemboring. Hierdoor komt het tijdrovende boren, zoals bij DIN-kabelgoten noodzakelijk is, te vervallen.</p> <p>De uitdrukpoorten van de profielen zijn uitgelijnd voor de combinatie met de kabelkanalen voor montageplaten.</p> <p>Een extra uitbreekpunt ter hoogte van de montageplaat maakt een directe invoer in de kabelgoot mogelijk</p>
Materiaal	hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Kleur	Overeenkomstig RAL 7030
Levering	Kabelgoot met deksel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Opmerking	Kan t.b.v. andere behuizingafmetingen worden ingekort.

Functies

Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 80 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE PC IW Hoogte: ≤ 1.800 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	60 °C
Leveringseenheid	8 st.
Nettogewicht	8,968 kg
Brutogewicht	9,44 kg
Douanetariefnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Product omschrijving	TS Kabelgoot, voor verticaal TS-profiel, kashoogte 1600 mm, 50x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---