
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.752
# Kabelgoot

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8800.752 - Kabelgoot

Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | TS 8800.752 |
| Uitvoering | voor montageplaten<br>voor montage aan de VX-systeemboring |
| Product omschrijving | Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem. |
| Materiaal | hard-PVC<br>Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend<br>Temperatuurbestendig tot +60 °C |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7030 |
| Levering | Kabelgoot met deksel |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Inbouwmogelijkheden | Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kastprofiel of aan vlakke delen, bijv.montageplaten<br>Wordt de montageplaat aan de achterzijde gelijkliggend met het kastframe (inbouwpositie ± 0 mm) ingebouwd, dan sluiten de horizontaal opgebouwde kabelgoten naadloos aan op de aan het kastprofiel gemonteerde kabelgoten |
| Opmerking | Kan voor andere afmetingen worden ingekort. |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 60 mm<br>Diepte: 80 mm<br>Lengte: 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 18 st. |
| Nettogewicht | 23,976 kg |
| Brutogewicht | 25,235 kg |
| Douanetariefnummer | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Product omschrijving | TS Kabelgoot, voor montageplaat, kasthoogte 2000 mm, 60x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |