

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.753 Kabelgoot

Staat: 21-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.753 - Kabelgoot

Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.



Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | TS 8800.753 |
| Uitvoering | voor montageplaten voor montage aan de VX-systeemboring |
| Product omschrijving | Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem. |
| Materiaal | hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend Temperatuurbestendig tot +60 °C |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7030 |
| Levering | Kabelgoot met deksel |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Inbouwmogelijkheden | Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kastprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten Wordt de montageplaat aan de achterzijde gelijkliggend met het kastframe (inbouwpositie ± 0 mm) ingebouwd, dan sluiten de horizontaal opgebouwde kabelgoten naadloos aan op de aan het kastprofiel gemonteerde kabelgoten |
| Opmerking | Kan voor andere afmetingen worden ingekort. |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 80 mm Diepte: 80 mm Lengte: 2.000 mm |
| Leveringseenheid | 12 st. |
| Nettogewicht | 17,88 kg |
| Brutogewicht | 18,72 kg |
| Douanetariefnummer | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Product omschrijving | TS Kabelgoot, voor montageplaat, kashoogte 2000 mm, 80x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|