

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 8800.920 Stationaire sokkel

Staat: 7-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 8800.920 - Stationaire sokkel voor PC, IW

Aangepast aan het design van de kast/behuizing, hoogte 100 mm, aan de voorzijde uitstekend.

## Functies

Bestelnr.	PC 8800.920
Product omschrijving	Aangepast aan het design van de kast, aan de voorzijde uitstekend.
Materiaal	Plaatstaal, 2,0 mm
Kleur	RAL 7035 Designelement, voor: RAL 7015
Levering	1 designelement, voor 1 sokkelement, achter 2 sokkelplinten, zijkant
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: PC IW Breedte: = 600 mm Diepte: = 600 mm
Geschikt voor diepte	600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,92 kg
Brutogewicht	13,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	PC Sokkel tbv PC/IW-kasten, stationair, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035/7015