

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8800.920 Stationaire sokkel

Staat: 27-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8800.920 - Stationaire sokkel voor PC, IW

Aangepast aan het design van de kast/behuizing, hoogte 100 mm, aan de voorzijde uitstekend.

Functies

Bestelnr.	PC 8800.920
Product omschrijving	Aangepast aan het design van de kast, aan de voorzijde uitstekend.
Materiaal	Plaatstaal, 2,0 mm
Kleur	RAL 7035 Designelement, voor: RAL 7015
Levering	1 designelement, voor 1 sokkelement, achter 2 sokkelplinten, zijkant
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: PC IW Breedte: = 600 mm Diepte: = 600 mm
Geschikt voor diepte	600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,92 kg
Brutogewicht	13,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	PC Sokkel tbv PC/IW-kasten, stationair, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035/7015