

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.500 Deeldeuren

Staat: 20-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.500 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.



Functies

Bestelnr.	TS 8801.500
Product omschrijving	Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm
Kleur	RAL 7035
Levering	Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.000 mm

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54, bij complete uitvoering
-------------------------------------	--------------------------------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Nettogewicht	11.983
--------------	--------

Brutogewicht	12.614
--------------	--------

Douanetariefnummer	94039910
--------------------	----------

EAN	4028177250604
-----	---------------

ETIM 9	EC000747
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
