

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.570

Deeldeuren

Staat: 12-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8801.570 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | TS 8801.570  |
| Uitvoering           | met éénlaags veiligheidsglas 3 mm  |
| Product omschrijving | Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep. |
| Materiaal            | Plaatstaal, 2 mm   |
| Kleur                | RAL 7035   |
| Levering             | Verdeelprofiel<br>Scharnieren<br>Sluitstukken<br>Incl. bevestigingsmateriaal   |

# Funcities

---

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen                          | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 600 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54, bij complete uitvoering    |
| Leveringseenheid                    | 1 st.                             |
| Nettogewicht                        | 6,08 kg                           |
| Brutogewicht                        | 6,4 kg                            |
| Douanetariefnummer                  | 94039910                          |
| ETIM 9                              | EC000747                          |
| ECLASS 8.0                          | 27182204                          |

---