

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.735 Opzetmoduul

Staat: 7-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.735 - Opzetmoduul voor TS

Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten.



Funcities

Bestelnr.	TS 8801.735
Product omschrijving	Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard TS dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Gelakt, structuurlak
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Levering	Framemoduul 2 plinten voor/achter 8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening 4 schroefpennen met hijsogen
Montage-instructie	De afdekking, koppeling boven kan niet worden gemonteerd
Afmetingen	Hoogte: 200 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: TS Breedte: = 600 mm Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	11,061 kg
Brutogewicht	11,643 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Product omschrijving	TS Opzetmoduul, voor kastbreedte 600 en -diepte 600 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------