

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8802.060

# Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Staat: 23-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.060 - Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch voor TS, TP

Om in bodemplaten te steken.



## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | TS 8802.060   |
| Product omschrijving                | Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten.   |
| Voordelen                           | Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden  |
| Technische gegevens                 | Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm  |
| Toepassingsgebieden                 | Om in bodemplaten te steken   |
| Materiaal                           | Spuitgietaluminium profiel<br>Elastisch klemprofiel: PU-schuim  |
| Levering                            | Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen  |
| Opmerking                           | 2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm<br>Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig.<br>Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd |
| Geschikt voor                       | Behuizingstype: TS: = 600 mm<br>Behuizingstype: TP  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 bij correcte montage  |
| Leveringseenheid                    | 2 st.   |
| Nettogewicht                        | 0,208 kg  |

# Funcities

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Brutogewicht         | 0,212 kg  |
| Douanetariefnummer   | 76042990  |
| ETIM 9               | EC000211  |
| ECLASS 8.0           | 27142421  |
| Product omschrijving | TS Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor TS, VX SE, TP, voor B:<br>600 mm |