

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8802.100

## Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Staat: 15-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.100 - Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch voor TS, TP

Om in bodemplaten te steken.



## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | TS 8802.100                                                                                                                                                                                 |
| Product omschrijving                | Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten.                                                                                                                       |
| Voordelen                           | Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden                                                                                                                                            |
| Technische gegevens                 | Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm                                                                                                                                                |
| Toepassingsgebieden                 | Om in bodemplaten te steken                                                                                                                                                                 |
| Materiaal                           | Spuitgietaluminium profiel<br>Elastisch klemprofiel: PU-schuim                                                                                                                              |
| Levering                            | Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen                                                                                                                                            |
| Opmerking                           | 2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm<br>Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig.<br>Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd |
| Geschikt voor                       | Behuizingstype: TS: = 1.000 mm<br>Behuizingstype: TP                                                                                                                                        |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 bij correcte montage                                                                                                                                                                  |
| Leveringseenheid                    | 4 st.                                                                                                                                                                                       |
| Nettogewicht                        | 0,32 kg                                                                                                                                                                                     |

# Funcities

---

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Brutogewicht         | 0,351 kg                                                                         |
| Douanetariefnummer   | 76042990                                                                         |
| ETIM 9               | EC000211                                                                         |
| ECLASS 8.0           | 27142421                                                                         |
| Product omschrijving | TS Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch, voor TS, VX SE, TP, voor B:<br>1000 mm |

---