


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.750

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 19-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.750 - Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten

De standaard uitvoering van de vloerstaande kasten van de TS 8-serie beschikt over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de TS 8-kast in een uitvoering met hoge HF-demping aan.

## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | TS 8806.750  |
| Product omschrijving | Al in de standaarduitvoering beschikken aanbouwkasten uit de TS 8 serie over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor verhoogde EMC-eisen biedt Rittal de TS 8 kast in een VDE-gecertificeerde uitvoering met een hoge HF-demping aan.  |
| Productwijziging     | De coating van de beplating is veranderd van aluminium-zink naar zink-magnesium.<br>De voordelen zijn: verbeterde vormeigenschappen, geoptimaliseerd corrosiegedrag, uniform uiterlijk.  |
| Materiaal            | Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak            | Kastframe: blank<br>Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden<br>Bodemplaten: verzinkt<br>Montageplaat: verzinkt  |
| Kleur                | RAL 7035   |

# Funcities

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Levering                           | Kastframe<br>Deur(en)<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen<br>Achterwand<br>Dakplaat<br>Bodemplaten<br>Montageplaat<br>4 hijsogen<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>TS montagerails 18 x 38 mm<br>2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55  |
| Protection category NEMA           | NEMA 1   |
| Typekeuring volgens UL 50E         | Type 1   |
| Afmetingen                         | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Opmerking                          | Bij gekoppelde kasten is een EMC-koppelaafdichting nodig   |
| Basismateriaal                     | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                   | 1 st.  |
| Nettogewicht                       | 121,8 kg   |
| Brutogewicht                       | 126,8 kg   |
| Douanetariefnummer                 | 94032080   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Product omschrijving               | TS 8 Aanbouwkast, EMC-uitvoering, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD  |

---

# Goedkeuringen

---

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Goedkeuringen | DNV<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|---------------------------|

---

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK