

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Scheidingschakelaarkap (USA-
uitvoering), voor TS

Staat: 12-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - Scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering), voor TS

TS scheidingsschakelaarkap (USA-versie), volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars.



Functies

Bestelnr.	TS 8900.050
Product omschrijving	Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens-aanduiding voor Max-Flex-aandrijvingen voor compacte vermogensschakelaars uit de serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, niet voor Siemens-vermogensschakelaar 3VL) USA-bestelnummer: FHOH, General Electric TDA type 1 en 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

Funcities

Voordelen	<p>Voldoet in combinatie met bedieningsmechanisme, nevendeurvergrendeling, sluitstangen aan de eisen van UL 508 A. Compacte bouwwijze met een breedte van slechts 100 mm Montage in plaats van een zijwand. Daardoor kunnen alle standaard TS 8-kasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarbehuizing. Alle inbouwvlakken van de behuizing blijven behouden</p> <p>Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de behuizing te monteren.</p> <p>In combinatie met het te integreren TS montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast met 100 mm in de breedte worden vergroot.</p>
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 500 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	22,2 kg
Brutogewicht	24,7 kg
Douanetariefnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------