Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




VX 8952.010
Scheidingsschakelaarkap

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

VX 8952.010 - Scheidingsschakelaarkap voor VX

Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.



Functies

Bestelnr.	VX 8952.010
Product omschrijving	Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Voordelen	Voldoet aan de eisen van UL 508 A In combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen geldt dit ook voor gekoppelde kastsystemen Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard aanbouwkasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden. In combinatie met het te integreren montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast ca. 14 % worden vergroot. Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten

Functies

Toepassingsgebieden	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 en 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12 Siemens: bedieningsmechanisme met bowdenkabel - bouwsets 3VA9137-0CK12 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9137-0CK72 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9277-0CK12 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9277-0CK72 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9477-0CK12 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9477-0CK72 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN Siemens: in diepte verstelbaar bedieningsmechanisme – complete bouwsets 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Levering	Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
Afmetingen	Breedte: 103 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Opmerking	Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX)
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	17 kg
Brutogewicht	18,4 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX Scheidingschakelaarkap 2000x600 RVS

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)