

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.230 Verdeelprofiel

Staat: 7-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.230 - Verdeelprofiel voor RiLine- railkoperbindingen

Voor het aanhouden van de volgens UL 508 vereiste luchtwegen voor „feeder circuits“ voor 3-polige RiLine railverbindingen.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.230
Product omschrijving	Voor het aanhouden van de volgens UL 508 vereiste luchtwegen voor "feeder circuits". Voor vlak railkoper met een railhartafstand van 60 mm alsmede PLS 800/1600.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Voor één railkoperbinding zijn 2 verdeelprofielen benodigd
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	3-polig
Geschikt voor bestelnr.	9340.220 9340.224
Afmetingen	Lengte: 160 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,05 kg
Brutogewicht	0,062 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Product omschrijving	SV Verdeelprofielen voor RiLine railkoperbindingen, L=160 mm, 3-polig, PA 6.6, UL94-V0, RAL 7035, UL listed

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)