

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM-dragers

Staat: 17-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-dragers zonder contactstelsysteem

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.270
Uitvoering	zonder contactstelsysteem
Product omschrijving	Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	Frame, 1 x TS 55D-V
Aantal polen	3-polig
Framesteun	Ja
Afmetingen	Breedte: 55 mm Hoogte: 272 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	55 mm x 237 mm
Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,258 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Functies

Product omschrijving	SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, frame 55x237 mm BxH, met 1 DIN-rail, zonder contactstelsel
----------------------	---

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK