


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.510 OM-adapters

Staat: 24-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.510 - OM-adapters met veerdrukklemmen



## Functies

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr.                         | SV 9340.510                              |
| Uitvoering                        | met veerdrukklemmen                      |
| Materiaal                         | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur                             | Behuizing: RAL 7035                      |
| Nominale stroom max.              | 32 A                                     |
| Nominale spanning                 | 690 V, 3~                                |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm                                    |
| Montagerailtype                   | zonder frame, 1 x TS 45C                 |
| Aantal polen                      | 3-polig                                  |
| Afmetingen                        | Breedte: 45 mm<br>Hoogte: 208 mm         |
| Aansluiting van ronde aders       | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>                  |
| Montagerails aantal/hoogte        | 1 / 10 mm                                |
| Geschikt voor railkoper           | Hoogte: 5, 10 mm                         |
| Leveringseenheid                  | 1 st.                                    |
| Nettogewicht                      | 0,231 kg                                 |
| Brutogewicht                      | 0,24 kg                                  |
| Koperaandeel (kg / stuk)          | 0,027                                    |

# Functies

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer   | 85369095  |
| ETIM 9               | EC001531  |
| ECLASS 8.0           | 27370304  |
| Product omschrijving | SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, zonder frame, B=45 mm, met 1 DIN-rail, met veerdrukklem, maximaal 6 mm <sup>2</sup> |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping                  |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |