

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.740 OM-adapters

Staat: 25-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.740 - OM-adapters met aansluitkabel



Funcities

Bestelnr.	SV 9340.740
Uitvoering	met aansluitkabel
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)	AWG 8
Nominale stroom max.	40 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Elektrische waarden UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Lengte aansluitkabel	130 mm
Montagerailtype	zonder frame, 2 x TS 55D
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 55 mm Hoogte: 208 mm

Funcities

Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,2 kg
Brutogewicht	0,331 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,088
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV OM-adapter, maximaal 40A, 3-polig, zonder frame, B=55 mm, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 8

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK