

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910 OM-adapters

Staat: 13-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - OM-adapters met steekbare afgaande aansluiting



Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9340.910 |
| Uitvoering | met steekbare afgaande aansluiting |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 |
| Levering | Steker met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm ²) |
| Nominale stroom max. | 25 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Montagerailtype | Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V |
| Aantal polen | 3-polig |
| Connector outlet | Connector met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm ²) |
| Afmetingen | Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 1,5 - 4 mm ² |
| Montagerails aantal/hoogte | 2 / 10 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Frame (B x H) | 45 mm x 170 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,201 kg |
| Brutogewicht | 0,289 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,025 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV OM-adapter, maximaal 25A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met steekbare aansluiting, maximaal 4 mm ² |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |