

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.310 Aansluitadapters

Staat: 9-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.310 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SV 9342.310 |
| Materiaal | Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Nominale stroom max. | 800 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 150 mm Hoogte: 210 mm |
| Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen | 95 - 185 mm ² |
| Aansluiting van ronde aders, samengeslagen | 95 - 300 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |

Funcities

| | |
|--|--|
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm) | 33 x 26 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 33 x 21 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm) | 33 x 21 mm |
| Nominale spanning (L1 + L2) | 1000 V (DC) |
| Nominale spanning (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| Toelatingen | UL |
| Voor raildikte | 185 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,74 kg |
| Brutogewicht | 1,772 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,207 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV Aansluitadapter, 800A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 300 mm ² , klemruimte=33x20 mm tbv flexiblar, boven-/onderaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK