

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.310 Aansluitadapters

Staat: 5-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.310 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

Functies

Bestelnr.	SV 9342.310
Materiaal	Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale stroom max.	800 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 150 mm Hoogte: 210 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	95 - 185 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	95 - 300 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm

Funcities

Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm)	33 x 26 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	33 x 21 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm)	33 x 21 mm
Nominale spanning (L1 + L2)	1000 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)	1500 V (DC)
Toelatingen	UL
Voor raildikte	185 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,74 kg
Brutogewicht	1,772 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,207
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Aansluitadapter, 800A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 300 mm ² , klemruimte=33x20 mm tbv flexiblar, boven-/onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK