

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.314**

**Aansluitadapter-uitbreidingsset**

Staat: 3-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.314 - Aansluitadapter-uitbreidingsset voor 4-polige opbouw

1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter (SV 9342.310/9342.320) voor 4-polige opbouw.

## Functies

Bestelnr.	SV 9342.314
Product omschrijving	1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter voor 4-polige opbouw.
Materiaal	Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Nominale stroom max.	800 A
Nominale spanning	690 V, 1~
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	1-polig
Geschikt voor bestelnr.	9342.310
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 270 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm

# Functies

Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm)	33 x 26 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	33 x 21 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm)	33 x 21 mm
Voor raildikte	185 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,88 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,096
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV Aansluitadapter, 800A, 690V, 1-polige uitbreidingsset voor 4-polige opbouw, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 300 mm <sup>2</sup> , klemruimte=33x20 mm tbv flexiblar, onderaansluiting

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK