

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Aansluitadapter-uitbreidingsset

Staat: 26-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Aansluitadapter-uitbreidingsset voor 4-polige opbouw

1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter (SV 9342.310/9342.320) voor 4-polige opbouw.

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | SV 9342.324 |
| Product omschrijving | 1-polig extra moduul als uitbreiding van de 3-polige aansluitadapter voor 4-polige opbouw. |
| Materiaal | Afdekking: ABS Chassis: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Nominale stroom max. | 1.600 A |
| Nominale spanning | 690 V, 1~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing |
| Aantal polen | 1-polig |
| Geschikt voor bestelnr. | 9342.320 |
| Afmetingen | Breedte: 85 mm Hoogte: 270 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm) | 65 x 27 mm |

Funcities

| | |
|--|---|
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 65 x 22 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm) | 65 x 22 mm |
| Voor raildikte | 240 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,199 kg |
| Brutogewicht | 1,271 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,136 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV Aansluitadapter, 1600A, 690V, 1-polige uitbreidingsset voor 4-polige opbouw, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), klemruimte=65x22 mm tbv flexiblar, onderaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |