

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB-apparatenadapters

Staat: 8-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB-apparatenadapters 3-polig

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

Functies

Bestelnr.	SV 9342.410
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	100 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Opmerking	Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Afgaande aansluiting	onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 72 mm Hoogte: 210 mm
Aansluiting van ronde aders	10 - 35 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	10 x 7,8 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)

Funcities

Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,57 kg
Brutogewicht	0,576 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,114
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV CB-apparatenadapter, 100A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm ² , klemruimte=10x7,8 mm tbv flexiblar, onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK