

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.040

NH-zekeringlastscheiders

Staat: 24-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.040 - NH-zekeringlastscheideners met elektromechanische zekeringbewaking

Functies

Bestelnr.	SV 9343.040
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 13 mm Hoogte klemruimte: 13 mm
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	160 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 194 mm
Aansluiting van ronde aders	4 - 95 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	4 - 95 mm ²
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,311 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,2
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm ² , 3-polig, 106x194mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK