


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.150

NH-zekeringlastscheiders

Staat: 30-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.150 - NH-zekeringlastscheiders met elektromechanische zekeringbewaking

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SV 9343.150 |
| Uitvoering | Voor 60 mm railsystemen |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001 |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 32 mm Hoogte klemruimte: 10 mm |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | schroef M10 |
| Nominale stroom max. | 250 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Voor NH-grootte | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 184 mm Hoogte: 298 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 10 - 150 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Doorsnede ronde ader | 10 - 150 mm ² |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Nettogewicht | 2,798 kg |
| Brutogewicht | 2,804 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,44 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | SV NH-Zekeringlastscheider DIN1, 250A 690V, schroefaansluiting M10, 3-polig, 184x298mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |