

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.030 NH-zekeringlastscheiders

Staat: 26-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.030 - NH-zekeringlastscheideners met elektronische zekeringbewaking

## Functies

|  |  |
|--|--|
| Bestelnr.                              | SV 9344.030  |
| Uitvoering                             | Voor montageplaatopbouw  |
| Materiaal                              | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur                                  | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7035/7001                             |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 20 mm<br>Hoogte klemruimte: 5 mm                     |
| for mounting plate assembly            | Ja   |
| Afgaande aansluiting                   | boven/onder  |
| Aansluiting (elektrisch)               | schroef M8   |
| Nominale stroom max.                   | 160 A  |
| Nominale spanning                      | 400 V - 690 V, 3~  |
| Voor NH-grootte                        | 00   |
| Test specification                     | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)                   |
| Afmetingen                             | Breedte: 106 mm<br>Hoogte: 194 mm  |
| Aansluiting van ronde aders            | 10 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Aantal polen                           | 3-polig  |
| met elektronische zekeringbewaking     | Ja   |
| Doorsnede ronde ader                   | 10 - 95 mm <sup>2</sup>  |

# Funcities

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Leveringseenheid         | 1 st.   |
| Nettogewicht             | 0,7 kg  |
| Brutogewicht             | 0,835 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,15  |
| Douanetariefnummer       | 85369095  |
| ETIM 9                   | EC000249  |
| ECLASS 8.0               | 27371401  |
| Product omschrijving     | SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, schroefaansluiting M8, 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ |

# Goedkeuringen

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |