

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.610 Frameklem

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.



## Funcities

Bestelnr.	SV 9344.610
Product omschrijving	Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiders met schroefaansluiting.
Materiaal	Messing
Oppervlak	Vernikkeld
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 20 mm Hoogte klemruimte: 14 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor bouwmaat	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Doorsnede ronde ader	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,171 kg
Brutogewicht	0,175 kg
Douanetariefnummer	73182900

# Funcities

---

ETIM 9	EC001894
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27400609
------------	----------

---

Product omschrijving	SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiden DIN 1 met schroefaansluiting, klemruimte 20x14 mm, messing vernikkeld
----------------------	--