

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620 Frameklem

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.



Functies

Bestelnr.	SV 9344.620
Product omschrijving	Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiders met schroefaansluiting.
Materiaal	Messing
Oppervlak	Vernikkeld
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 32 mm Hoogte klemruimte: 20 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor bouwgroote	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
Aansluiting van ronde aders	95 - 300 mm ²
Doorsnede ronde ader	95 - 300 mm ²
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,39 kg
Brutogewicht	0,397 kg
Douanetariefnummer	39269097

Funcities

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Product omschrijving	SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3 met schroefaansluiting, klemruimte 32x20 mm, messing vernikkeld
