

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620 Frameklem

Staat: 30-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.



Funcities

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SV 9344.620 |
| Product omschrijving | Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiders met schroefaansluiting. |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlak | Vernikkeld |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 32 mm Hoogte klemruimte: 20 mm |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Voor bouwgrootte | 2/3 |
| OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR | 120 - 300 mm ² |
| Aansluiting van ronde aders | 95 - 300 mm ² |
| Doorsnede ronde ader | 95 - 300 mm ² |
| Leveringseenheid | 3 st. |
| Nettogewicht | 0,39 kg |
| Brutogewicht | 0,397 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC001894 |
| ECLASS 8.0 | 27400609 |
| Product omschrijving | SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3 met schroefaansluiting, klemruimte 32x20 mm, messing vernikkeld |
