

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.005 Zekeringhouders

Staat: 29-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.005 - Zekeringhouders 31 A tot 60 A

Zekeringhouder tot 60 A, 3-polig, eenvoudige montage op montagerails of via OM-apparatenadapter op railkoper.

## Functies

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                    | SV 9345.005                                                                                                                                            |
| Uitvoering                   | Voor zekeringtype klasse CC                                                                                                                            |
| Materiaal                    | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0                                                                                                               |
| Kleur                        | RAL 7035                                                                                                                                               |
| Aansluiting voor ronde aders | AWG 8 - 18                                                                                                                                             |
| Aansluiting (elektrisch)     | frameklem                                                                                                                                              |
| Voor zekeringtype (Class)    | CC                                                                                                                                                     |
| Nominale stroom max.         | 30 A                                                                                                                                                   |
| Nominale spanning            | 600 V, 3~                                                                                                                                              |
| Fuse standard                | UL 248-4                                                                                                                                               |
| Opmerking                    | Geschikt voor snelle montage op 35 mm montagerails (7,5/15 mm hoog) volgens DIN EN 60 715 of RiLine apparatenadaptercombinaties (OM-adapters/-dragers) |
| Test specification           | UL 4248-1<br>UL 4248-4<br>UL 4248-8                                                                                                                    |
| Opmerking                    | Niet geschikt voor de opname van zekeringen 10 x 38 mm volgens IEC 60 269-2/-4/-6                                                                      |
| Afmetingen                   | Breedte: 54 mm<br>Hoogte: 81 mm                                                                                                                        |
| Aansluiting van ronde aders  | 0,75 - 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Geschikt voor zekeringen     | Diameter: 10 mm<br>Lengte: 38 mm                                                                                                                       |

## Funcities

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spanningsbereik voor lichtmelder | 110 - 600 V                                                                    |
| Elektrische waarden UL (SCCR)    | 200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7                                |
| Aantal polen                     | 3-polig                                                                        |
| Doorsnede ronde ader             | 0,75 - 25 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Leveringseenheid                 | 4 st.                                                                          |
| Nettogewicht                     | 0,4 kg                                                                         |
| Brutogewicht                     | 0,634 kg                                                                       |
| Koperaandeel (kg / stuk)         | 0,018                                                                          |
| Douanetariefnummer               | 85369095                                                                       |
| ETIM 9                           | EC001644                                                                       |
| ECLASS 8.0                       | 27400613                                                                       |
| Product omschrijving             | SV Zekeringhouder 3-polig 30A, 110-600V, Class CC,54x81mm BxH zekering 10x38mm |

## Goedkeuringen

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)                                            |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |