

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.005 Zekeringhouders

Staat: 15-10-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.005 - Zekeringhouders 31 A tot 60 A

Zekeringhouder tot 60 A, 3-polig, eenvoudige montage op montagerails of via OM-apparatenadapter op railkoper.

## Functies

Bestelnr.	SV 9345.005
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders	AWG 8 - 18
Voor zekeringtype (Class)	CC
Nominale stroom max.	30 A
Nominale spanning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Opmerking	Geschikt voor snelle montage op 35 mm montagerails (7,5/15 mm hoog) volgens DIN EN 60 715 of RiLine apparatenadaptercombinaties (OM-adapters/-dragers)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Opmerking	Niet geschikt voor de opname van zekeringen 10 x 38 mm volgens IEC 60 269-2/-4/-6
Afmetingen	Breedte: 54 mm Hoogte: 81 mm
Aansluiting van ronde aders	0,75 - 25 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor zekeringen	Diameter: 10 mm Lengte: 38 mm
Spanningsbereik voor lichtmelder	110 - 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7

# Funcities

---

Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0.4
Brutogewicht	0.634
Koperaandeel (kg / stuk)	0.018
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177805385
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK