

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.040 Zekeringhouders

Staat: 22-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.040 - Zekeringhouders 30 A

3-polig, voor railsystemen met 60 mm railhartafstand.

## Functies

Bestelnr.	SV 9345.040
Uitvoering	Voor zekeringtype klasse CC
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders	AWG 10 - 16
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor zekeringtype (Class)	CC
Nominale stroom max.	30 A
Nominale spanning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Opmerking	Niet geschikt voor de opname van zekeringen 10 x 38 mm volgens IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Afmetingen	Breedte: 27 mm Hoogte: 200 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor zekeringen	Diameter: 10 mm Lengte: 38 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Spanningsbereik voor lichtmelder	110 - 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Aantal polen	3-polig

## Funcities

---

Doorsnede ronde ader	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,84 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,032
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Zekeringhouder 3-polig 30A, 110-600V, Class CC,27x200 mm BxH zekering 10x38mm

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK