

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.010

NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.010 - NH-zekeringlastscheiderstrook



Functies

Bestelnr.	SV 9346.010
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Levering	3 bevestigingshaken
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Nominale stroom max.	160 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 400 mm
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 95 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm

Funcities

Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	2,5 - 95 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,294 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,73
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheider, DIN00,160A, 3-polig, hartmaat 60 mm, schroefaansluiting M8, 690V, 50x400 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK