


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.030

NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 21-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.030 - NH-zekeringlastscheiderstrook



Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9346.030 |
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016 |
| Levering | 3 bevestigingshaken |
| Voor railsystemen met hartafstand | 100 mm |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | schroef M8 |
| Nominale stroom max. | 160 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Voor NH-grootte | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 50 mm Hoogte: 400 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 2,5 - 95 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal polen | 3-polig |
| Doorsnede ronde ader | 2,5 - 95 mm ² |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,18 kg |
| Brutogewicht | 1,259 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,65 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Product omschrijving | SV NH-Zekeringlastscheider, DIN00, 160A 3-polig, hartmaat 100 mm, schroefaansluiting M8 690V, 50x400 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |