


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.000 RiLineX-koppelset

Staat: 3-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.000 - RiLineX-koppelset voor board

RiLineX-koppelset voor 3-polig compleet board, toepasbaar voor 550 A en 800 A. Bestaat uit een railkoppeling en een afdekstrook. Voor een eenvoudige koppeling van boards tussen twee gekoppelde VX-kasten/behuizingen, zonder boren.



## Functies

Bestelnr.	RX 9360.000
Voordelen	Tijdbesparing door volledig digitale productgegevens Kortere montagetijd dankzij voorgemonteerd compleet board Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
Materiaal	Bovendeel: plaatstaal, verzinkt Contactplaat: E-Cu, vertind Frontafdekplaat: polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 35745
Levering	3 railkoppelingen 1 frontafdekstrook 1 isolatieplaat
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 2XB

# Functies

Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nominale stroom max.	780 A
Nominale stroom (UL)	780 A
Elektrische waarden UL (SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	12 kV
Nominale spanning	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Nominale kortsluitstroomvastheid/ t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor bestelnr.	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz

## Funcities

Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Afmetingen	Breedte: 154 mm Hoogte: 240 mm Diepte: 77 mm
Brandbelasting	5,933 MJ/m <sup>2</sup>
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,88 kg
Brutogewicht	1,924 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,297
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,32
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Product omschrijving	RX-koppelset incl. verbindingselementen voor RiLineX-board 3-polig

## Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration