

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.120 RiLineX-basismoduul

Staat: 6-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.120 - RiLineX-basismoduul

RiLineX-basismoduul, 3-polig, breedte 200 mm, met geïntegreerde overbouwbaar railsteun, voor het modulaire RiLineX-board. Er kan vlak railkoper van 15 x 5 mm tot 30 x 10 mm worden geïntegreerd. Volledig aanraakveilig tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X. Het basismoduul bestaat uit een onderdeel, inclusief railsteun, en een bovendeel dat voor aanraakbeveiliging dient. Voor de uit basismodulen opgebouwde totaaloplossing zijn ook eindmodulen nodig.



Functies

Bestelnr.	RX 9360.120
Voordelen	Schaalbare systeemplengten met basismodulen Eenvoudige montage Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA Geschikt voor toepassing in het wisselstroomgebied tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 35745 RAL 9005
Levering	Basismoduul-onderdeel Basismoduul (afdekstrook) Incl. bevestigingsschroeven

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60529 IP 2XB

Normen IEC/EN 61439-1
UL 508

Nominale stroom max. 800 A

Opmerking Railkoper is niet bij de levering inbegrepen

Elektrische waarden UL (SCCR) 65 kA - 600 V, RMS, onbeschermd
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7

Hartafstand systeemstroomrails 60 mm

Nominale stoothoudspanning 12 kV
Uimp

Nominale spanning 1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)

Nominale isolatiespanning U_i 1.000 V AC
1.500 V DC

Nominale kortsluitstroomvastheid/ t 65 kA/500 ms

Overspanningscategorie 4

Vervuilingsgraad 3

Aantal polen 3-polig

Frequentie van de grondgolf 50...60 Hz

Luchtvochtigheid (niet condensierend) 10...90 %

Geschikt voor railkoper 15 x 5/10
20 x 5/10
30 x 5/10

Bedrijfstemperatuurbereik -5 °C...55 °C

Opslagtemperatuurbereik -25 °C...75 °C

Funcities

Afmetingen	Breedte: 200 mm Hoogte: 246 mm Diepte: 49,2 mm
Brandbelasting	20,633 MJ/m ²
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	5,16 kg
Brutogewicht	5,547 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	33,09
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001900
Product omschrijving	RX RiLineX-basismoduul, 3-polig, L=200 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration
