

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.612

## RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.612 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 250 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 105 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.



## Functies

Bestelnr.	RX 9360.612
Uitvoering	universeel
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV

# Funcities

Nominale spanning	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning $U_i$	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	onder
Doorsnede	15 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 108,7 mm Hoogte: 251,4 mm Diepte: 62,8 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,472 kg
Brutogewicht	1,474 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,608
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531

# Functies

---

Product omschrijving

RX CB-apparaatadapter 250 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, afgaande aansluiting onder, B: 105 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
PCF-declaration