

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.625

RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.625 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 400 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 145 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. De afgaande aansluiting kan naar wens aan de boven- of onderzijde worden geplaatst.



Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | RX 9360.625 |
| Uitvoering | universeel |
| Voordelen | Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast |
| Materiaal | Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 |
| Kleur | RAL 9005 RAL 35745 |
| Levering | Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen, 2 traversen en bevestigingsmateriaal |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 2XB |

Functies

| | |
|--|--|
| Nominale stoothoudspanning U _{imp} | 8 kV |
| Nominale spanning | 690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL) |
| Nominale isolatiespanning U _i | 1.000 V |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Doorsnede | 29 mm ² 10 mm ² |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter. |
| Geschikt voor railsysteem | RiLineX RiLine60 |
| Frequentie van de grondgolf | 50...60 Hz |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10...90 % |
| Geschikt voor railkoper | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25 °C...75 °C |
| Afmetingen | Breedte: 145 mm Hoogte: 325,8 mm Diepte: 76,4 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,6 kg |
| Brutogewicht | 3,8 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 1,652 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC001531 |
| Product omschrijving | RX CB-apparaatadapter 400 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, B: 140 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit PCF-declaration |
