

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.710 RiLineX-apparaatadapter

Staat: 9-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.710 - RiLineX-apparaatadapter

RiLineX-apparaatadapter (16 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 45 mm voor 60 mm-railsystemen. Met gemonteerde, zonder gereedschap te verstellen montagerail voor snelle montage van de apparaten.



## Functies

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                       | RX 9360.710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uitvoering                      | met aansluitkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voordelen                       | Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters<br>Voorgeconfectioneerde aansluitkabel<br>Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails<br>Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten<br>Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm<br>Eenvoudige montage<br>Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren |
| Materiaal                       | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kleur                           | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aansluitdraden (AWG)            | AWG 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nominale stroom (max.)          | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nominale stroom ronde ader      | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nominale stroom ronde ader (UL) | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Funcities

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische waarden UL (SCCR)           | 5 kA - 600 V, RMS<br>100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NHJH/7<br>30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12,5 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NHJH/7<br>50 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 22 A, DIVQ/7 |
| Afgaande aansluiting                    | onder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voor railsystemen met hartafstand       | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lengte aansluitkabel                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aantal polen                            | 3-polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geschikt voor railsysteem               | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Afmetingen                              | Breedte: 45 mm<br>Hoogte: 239,4 mm<br>Diepte: 36,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montagerails aantal/hoogte              | 1 / 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geschikt voor railkoper                 | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nominale spanning                       | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vervuilingsgraad                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normen                                  | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nominale stoothoudspanning<br>Uimp      | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nominale isolatiespanning Ui            | 1.000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60<br>529 | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luchtvochtigheid max.                   | 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bedrijfstemperatuurbereik               | -5 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Funcities

---

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Opslagtemperatuurbereik               | -25 °C...75 °C                                     |
| Luchtvochtigheid (niet condensierend) | 10...90 %                                          |
| Leveringseenheid                      | 4 st.                                              |
| Nettogewicht                          | 1,2 kg                                             |
| Brutogewicht                          | 1,35 kg                                            |
| Koperaandeel (kg / stuk)              | 0,108                                              |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)               | 8,51                                               |
| Douanetariefnummer                    | 85369095                                           |
| ETIM 9                                | EC001531                                           |
| Product omschrijving                  | RX-apparaatadapter 16 A, AWG 14, 3-polig, B: 45 mm |

## Goedkeuringen

---

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)                             |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |