Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.720


RiLineX-apparaatadapter


Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9360.720 - RiLineX-apparaatadapter

RiLineX-apparaatadapter (25 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 45 mm voor 60 mm-railsystemen. Met gemonteerde, zonder gereedschap te verstellen montagerail voor snelle montage van de apparaten.







Functies

Bestelnr.	RX 9360.720
Uitvoering	met aansluitkabel
Voordelen	Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters Voorgeconfectioneerde aansluitkabel Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm Eenvoudige montage Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Aansluitdraden (AWG)	AWG 12
Nominale stroom (max.)	25 A
Nominale stroom ronde ader	25 A
Nominale stroom ronde ader (UL)	25 A

Functies

Elektrische waarden UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 22 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12,5 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NHJH/7
Afgaande aansluiting	onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Lengte aansluitkabel	160 mm
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 239,4 mm Diepte: 36,2 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C

Functies

Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Brandbelasting	3,419 MJ/m²
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,36 kg
Brutogewicht	1,39 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,096
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,78
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX-apparaatadapter 25 A, AWG 12, 3-polig, B: 45 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration