

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.740

## RiLineX-apparaatadapter

Staat: 15-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.740 - RiLineX-apparaatadapter

RiLineX-apparaatadapter (45 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 54 mm voor 60 mm-railsystemen. Met gemonteerde, zonder gereedschap te verstellen montagerail voor snelle montage van de apparaten.



## Functies

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Bestelnr.                       | RX 9360.740   |
| Uitvoering                      | met aansluitkabel   |
| Voordelen                       | Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters<br>Voorgeconfectioneerde aansluitkabel<br>Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails<br>Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten<br>Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm<br>Eenvoudige montage<br>Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren |
| Materiaal                       | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94  |
| Kleur                           | RAL 9005<br>RAL 35745   |
| Aansluitdraden (AWG)            | AWG 8   |
| Nominale stroom (max.)          | 50 A  |
| Nominale stroom ronde ader      | 50 A  |
| Nominale stroom ronde ader (UL) | 50 A  |

# Funcities

|   |   |
|---|---|
| Elektrische waarden UL (SCCR)           | 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7<br>20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7 |
| Afgaande aansluiting                    | onder   |
| Voor railsystemen met hartafstand       | 60 mm   |
| Lengte aansluitkabel                    | 130 mm  |
| Aantal polen                            | 3-polig   |
| Geschikt voor railsysteem               | RiLineX<br>RiLine60   |
| Afmetingen                              | Breedte: 54 mm<br>Hoogte: 239,4 mm<br>Diepte: 36,2 mm   |
| Montagerails aantal/hoogte              | 1 / 10 mm   |
| Geschikt voor railkoper                 | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10   |
| Nominale spanning                       | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)  |
| Vervuilingsgraad                        | 3   |
| Normen                                  | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508   |
| Nominale stoothoudspanning<br>Uimp      | 8 kV  |
| Nominale isolatiespanning Ui            | 1.000 V   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60<br>529 | IP 2XB  |
| Luchtvochtigheid max.                   | 90 %  |
| Bedrijfstemperatuurbereik               | -5 °C...55 °C   |
| Opslagtemperatuurbereik                 | -25 °C...75 °C  |

## Functies

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Luchtvochtigheid (niet condensierend) | 10...90 %   |
| Leveringseenheid                      | 4 st.   |
| Nettogewicht                          | 1,68 kg   |
| Brutogewicht                          | 1,708 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk)              | 0,101   |
| Douanetariefnummer                    | 85369095  |
| ETIM 9                                | EC001531  |
| Product omschrijving                  | RX-apparaatadapter 45 A, AWG 8, 3-polig, B: 54 mm |

## Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)                             |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |