



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.825

RiLineX- zekeringlastscheiderschakelaar

Staat: 25-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.825 - RiLineX-zekeringlastscheiderschakelaar D-switch

RiLineX-zekeringlastscheiderschakelaar voor 60 mm-railsystemen. Te gebruiken met D 01- (via pasring) en D 02-smeltpatronen (max. 63 A). Ook te gebruiken met 10 x 38 mm cilinderzekeringen met behulp van de meegeleverde klemveren. Geïntegreerde optische LED-zekeringbewaking. De schakelaar is te vergrendelen in de aan- en uit-stand. De aderaan sluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 16 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.



Functies

Bestelnr.	RX 9360.825
Voordelen	Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen) Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm Optische LED-zekeringbewaking Spanningstest via separate opening Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm ² Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Levering	4 zekeringlastscheiderschakelaars 12 verloopstukken voor zekeringen D 01

Funcities

Aansluiting (elektrisch)	Veerdruklem
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	400 V AC
Afgaande aansluiting	onder
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 26,8 mm Hoogte: 263 mm Diepte: 104,2 mm
Aansluiting van ronde aders	16 mm ²
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/DIN EN 60 947-3
Nominale isolatiespanning U_i	800 V
Vermogensverlies max.	5,5 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Gebruikscategorie	AC-22B (400 V/100 A)
Smeltpatronen	D 02-E 18
Leveringseenheid	4 st.

Funcities

Nettogewicht	1,784 kg
Brutogewicht	1,792 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,81
Douanetariefnummer	85365080
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX Zekeringlastscheiderschakelaar 63 A, 3-polig, met LED, B: 27 mm (D-switch)

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
PCF-declaration