

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX-aansluitadapter

Staat: 6-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX-aansluitadapter

RiLineX-aansluitadapter voor 60 mm-railsystemen. Geschikt voor dubbele aansluiting (ronde aders/sectoraders). Fase-afstand vrij te kiezen. 1-polig voor L1/L2/L3/N.



Functies

Bestelnr.	RX 9361.315
Voordelen	Bevestiging op het railsysteem en kabelaanluiting met slechts één schroef
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005
Nominale stroom (max.)	864 A
Nominale stroom max.	1.060 A
Nominale stroom ronde ader	1.060 A
Nominale stroom ronde ader (UL)	980 A
Elektrische waarden UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	1-polig

Funcities

Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 54,1 mm Hoogte: 119,4 mm Diepte: 163,4 mm
Aansluiting van ronde aders	95 - 300 mm ²
Geschikt voor railkoper	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Nominale spanning	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/EN 61439-1 UL 508
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12 kV
Nominale isolatiespanning U _i	1.000 V
Vermogensverlies max.	105 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Aantal aansluitingen	2
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,8 kg

Functies

Brutogewicht	0,892 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX-aansluitadapter 1-polig, BH: 54x120 mm, aderaansluiting max. 300 mm ²

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration