

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX-aansluitadapter

Staat: 30-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX-aansluitadapter

RiLineX-aansluitadapter voor 60 mm-railsystemen. De aansluitadapter is 1-polig en geschikt voor een dubbele aansluiting (ronde ader/sectorader). De fase-afstand is vrij te kiezen. De adapter is toe te passen bij L1/L2/L3/N. De adapter overtuigt door een compacte bouwwijze. Demontage is uitsluitend mogelijk met gereedschap. De aderaansluiting kan zowel vanaf de bovenzijde als vanaf de onderzijde plaatsvinden. Die klemmen maken een volledig doorgaande bedrading mogelijk. De montage vindt plaats door eenvoudig vastklikken op het RiLineX-board. De adapter is probleemloos op RiLine60 te installeren. De adapter biedt een hoge mate van kortsluitvastheid en een gemakkelijk te monteren bescherming tegen aanraking.



Funcities

Bestelnr.	RX 9361.315
Voordelen	Bevestiging op het railsysteem en kabel aansluiting met slechts één schroef
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005
Nominale stroom (max.)	864 A
Nominale stroom max.	1.060 A
Nominale stroom ronde ader	1.060 A
Nominale stroom ronde ader (UL)	980 A

Funcities

Elektrische waarden UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting	boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	1-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 54,1 mm Hoogte: 119,4 mm Diepte: 163,4 mm
Aansluiting van ronde aders	95 - 300 mm ²
Geschikt voor railkoper	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Nominale spanning	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/EN 61439-1 UL 508
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12 kV
Nominale isolatiespanning U _i	1.000 V
Vermogensverlies max.	105 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2X
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C

Functies

Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Aantal aansluitingen	2
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,892 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,47
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RiLineX Aansluitadapter voor 60 mm-railsystemen. De aansluitadapter is 1-polig en geschikt voor een dubbele aansluiting (ronde ader/sectorader). De fase-afstand is vrij te kiezen. De adapter is toe te passen bij L1/L2/L3/N. De adapter overtuigt door een compacte bouwwijze. Demontage is uitsluitend mogelijk met gereedschap. De aderaansluiting kan zowel vanaf de bovenzijde als vanaf de onderzijde plaatsvinden. Die klemmen maken een volledig doorgaande bedrading mogelijk. De montage vindt plaats door eenvoudig vastklikken op het RiLineX-board. De adapter is probleemloos op RiLine60 te installeren. De adapter biedt een hoge mate van kortsluitvastheid en een gemakkelijk te monteren bescherming tegen aanraking.

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration