Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.005

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9362.005 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M8. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde. Inclusief elektronische zekeringbewaking.







Functies

Bestelnr.	RX 9362.005
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking Voor 60 mm railsystemen
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745

© Rittal 2026

Functies

Levering	Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Smeltpatronen	NH 00
Nominale spanning	1000 V AC
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 229,5 mm Diepte: 104,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/160 A) AC-22B (500 V/160 A) AC-21B (690 V/160 A) AC-21B (800 V/63 A) AC-20B (1000 V/160 A) DC-22B (250 V/160 A) DC-21B (440 V/63 A) DC-20B (800 V/160 A) DC-20B (1000 V/160 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja

Functies

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Brandbelasting	16,6 MJ/m²
Vermogensverlies max.	19 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	12 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,135 kg
Brutogewicht	1,155 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,71
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 00, 160 A, 3-polig, schroef M8, met zekeringbewaking 800 V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration