

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.423

# RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 11-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.423 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 50 mm<sup>2</sup>. Inclusief elektronische zekeringbewaking.



## Functies

Bestelnr.	RX 9362.423
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen met elektronische zekeringbewaking
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745

# Funcities

Levering	Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	NH 000
Nominale isolatiespanning $U_i$	1.000 V
Nominale spanning	690 V AC
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 53 mm Hoogte: 301,1 mm Diepte: 103 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	13,62 MJ/m <sup>2</sup>

# Functies

Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Vermogensverlies max.	36 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	9 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,96 kg
Brutogewicht	0,985 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,404
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,54
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 125 A, 3-polig, afgaande aansluiting onder, frameklem, met zekeringbewaking

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration