

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.036

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 26-8-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.036 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm². Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.



Functies

Bestelnr.	RX 9363.036
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking Voor montageplaatopbouw
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja

Funcities

Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale isolatiespanning U_i	1.500 kV
Nominale spanning	400 V
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 229 mm Diepte: 84 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	13,24 MJ/m ²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 95 mm ²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 95 mm ²
Vermogensverlies max.	16 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	12 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,85 kg

Funcities

Brutogewicht	0,951 kg
Douanetariefnummer	85369095
Product omschrijving	RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm ² . Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------