

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9505.000

Polycarbonaat kasten PK

Staat: 4-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9505.000 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.



Funcities

Bestelnr.	PK 9505.000
Uitvoering	PK-kast met gesloten deksel
Product omschrijving	Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66

Funcities

IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 94 mm Hoogte: 94 mm Diepte: 81 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 °C...80 °C
Basismateriaal	Polycarbonaat
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	1,32 kg
Brutogewicht	1,441 kg
Douanetariefnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	PK Polycarbonaat kast, 94x94x81 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit